


Slėgio tiekimo plokštė VIGP-03-4,0

Gaminio numeris: 18654
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Skirstytuvų saloms.](#)

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	36 mm
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Nominalus DC įtampos lygis	24 V
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Produkto svoris	400 g
Plokštės montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Skirstytuvo montavimo būdas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/2