


Daugiakaitė lizdo jungtis IMP2-SD-26-V

Gaminio numeris: 18664

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leistinas kabelio skersmuo	13,5 ... 15 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	7,5 A
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-40 ... 125 °C
Produkto svoris	96 g
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas 26-galvučių
Kabelio prijungimas	Pg16
Kištuko kodavimas	N - vožtuvams
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Informacija apie sandariklius	CR Šviesus ir atsparus alyvai
Informacija apie tvirtinimą	Vario lydinys Nikeliuota
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Vario lydinys Auksoota