


Kištukas SEA-GS-9

Gaminio numeris: 18778

FESTO

Skirstytuvų saloms.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montavimo tipas	su sriegine įvove
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	18 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 Tiesus kištukas / įsukamas gnybtas
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 250 V
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Kabelio prijungimas	Pg9
Leistinas kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Gnybto skerspjūvis	0,75 mm ²
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-40 ... 85 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PBT
Korpuso spalva	Juodas
Material of union nut	PBT
Material electrical contact	Žalvaris Balta bronz padengta