


Kaiščio adapteris SIE-GA

Gaminio numeris: 18780

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Paremtas standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Nominalus AC įtampos lygis	250 V
Nominalus DC įtampos lygis	250 V
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Užterštumo laipsnis	3
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
Didžiausias užveržimo momentas užrakinimui	0,6 Nm
Produkto svoris	23,5 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai A forma M12x1 Tiesus kištukas
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Informacija apie užveržimą	Nikeliuotas varis
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Žalvaris Nikeliuota ir auksuota