

# Sujungimų blokas CPE10-PRSGO-3

Gaminio numeris: 187819


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Compact Performance skirstytuvams, su atvirais PRS kanalais.

Tik priedai su G jungimu gali būti naudojami su šiuo kolektoriumi.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	3
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Produkto svoris	70 g
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgeliu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas