

Sujungimų blokas CPE14-PRSGO-2

Gaminio numeris: 187829


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Compact Performance skirstytuvams, su atvirais PRS kanalais.

Tik priedai su G jungimu gali būti naudojami su šiuo kolektoriumi.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	2
Burst pressure	3 MPa
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	950 g
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgeliu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas