


Elektromagnetinis skirstytuvas MN2H-5/2-D-01-FR-12DCA

Gaminio numeris: 187878

FESTO

atitinka ISO 15407/-1, su solenoidine rite ir rankiniu perjungimu, be
įjungimo lizdo.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2009.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 vienos ritės |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Plotis | 26 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.000 l/min |
| Darbinis slėgis | 3 ... 10 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Nominalus dydis | 8 mm |
| Tinklelio matmuo | 27 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droseliuojamas |
| Sandaravimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Atitinka standartus | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| Rankinis valdymas | su priedais, fiksacija |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | Vidinis |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Išjungimo laikas | 58 ms |
| Įjungimo laikas | 24 ms |
| Ritės charakteristikos duomenys | 12V DC: 1,4W 24 V AC: 50 Hz, perjungimo galia: 3 VA, laikymo galia 2,4 VA 24V AC: 60Hz |
| Darbinė terpė | išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 µm, suteptas arba nesuteptas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Terpės temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 270 g |
| Elektrinis pajungimas | Kištukas pagal DIN 43650 C forma |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Valdomas išmetimo portas 82/84 | Sujungimo plokštė dydis 26 mm, atitinka ISO 15407-1 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Sujungimo plokštė dydis 26 mm, atitinka ISO 15407-1 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Sujungimo plokštė dydis 26 mm, atitinka ISO 15407-1 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | Sujungimo plokštė dydis 26 mm, atitinka ISO 15407-1 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|--|
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | Sujungimo plokštė dydis 26 mm, atitinka ISO 15407-1 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | Sujungimo plokštė dydis 26 mm, atitinka ISO 15407-1 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |