


# Kabelio lizdas ASI-SD-FK-M12

Gaminio numeris: 18788

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	$\leq 40$ V
Leidžiama srovės apkrova	2 A
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Produkto svoris	16,8 g
Gnybto skerspjūvis	1,5 mm <sup>2</sup>
Elektrinis pajungimas	5-poliai Tiesus lizdas / izoliacijos pakeitimo technologija
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Korpuso spalva	Juodas
Informacija apie užveržimą	Nikeliuota
Informacija apie tvirtinimą	PA
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Vario lydinys Auksoota