

Decentralizuotas valdiklis DLP-VSE-3-5/3-G

Gaminio numeris: 188472

FESTO

DLP serijos cilindriui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su priedais
Skirtas naudoti lauke	C1 - nuo aplinkos sąlygų apsaugota vieta
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Nominalus DC įtampos lygis	20,4 ... 28,8 V
Maksimalus srovės sunaudojimas	120 mA
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 100 % Kondensavimas
Apsaugos klasė	IP65 Sumontuotas pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	1.600 g
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)