

# Apvalus cilindras DSEU-8-50-P-A-MQ

Gaminio numeris: 188743

FESTO

Antgalis su statmena oro padavimo jungtimi  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

| Savybės                             | Reikšmė  |
|-------------------------------------|--|
| Eiga                                | 50 mm  |
| Stūmoklio diametras                 | 8 mm   |
| Dempferiavimas                      | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių    |
| Montavimo pozicija                  | Bet koks   |
| Konstrukcija                        | Stūmoklis<br>Stūmoklio kotas<br>Cilindro įvorė       |
| Pozicijos atpažinimas               | priartėjimo jutikliams                               |
| Variantai                           | šalutinis maitinimo portas                           |
| Darbinis slėgis                     | 1,5 ... 10 bar                                       |
| Darbo režimas                       | dvipusio veikimo                                     |
| Darbinė terpė                       | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC       | 1  |
| Aplinkos temperatūra                | 0 ... 80 °C  |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant   | 23 N   |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 30 N   |
| Judanti masė 0 mm eigos             | 4,3 g  |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui       | 2,3 g  |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai       | 14,4 g   |
| Montavimo tipas                     | su priedais  |
| Pneumatinis pajungimas              | M3   |
| Informacija                         | Turi PWIS medžiagų                                   |
| Informacija apie uždengimą          | Aliuminio liejinys                                   |
| Informacija apie sandariklius       | NBR<br>TPE-U(PU)                                     |
| Informacija apie tvirtinimą         | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis             |
| Informacija apie stūmoklio kotą     | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis             |