

# Apvalus cilindras DSEU-8-50-P-A

Gaminio numeris: 188775

FESTO

Galinis dangtelis su sriegiu ir guolio įvare.  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	50 mm
Stūmoklio diametras	8 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvare
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	0 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	23 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	30 N
Judanti masė 0 mm eigos	4,3 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	2,3 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	14,4 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis