

# suction gripper ESG-60

Gaminio numeris: 189177

FESTO



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Siurbtuko diametras	60 mm
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuomo jungtis viršuje Vakuomo jungtis šone su aukščio kompensatoriumi With long height compensator
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 5
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias Round deep Apvalus, padidinto gylio
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-30 ... 200 °C
Vakuomo pajungimas	G1/8 G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	FPM NBR PUR VMQ (silikonas) Vulkollan®