

suction cup holder ESH-HC-3-PK

Gaminio numeris: 189218

FESTO

su aukščio kompensatoriumi, vakuumo jungtis viršuje, kompensatorius pritvirtintas dvejomis šešiakampėmis veržlėmis.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	6 mm
Volume	0,789 cm ³
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje su aukščio kompensatoriumi
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 3
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	32 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Siurbtuko tvirtinimas	M4
Vakuumo pajungimas	PK-4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR Plienas
Material bracket	Aliuminis Nickel-plated brass POM Termiškai apdirbtas plienas aukštai legiruotas plienas