

suction cup holder ESH-HCL-4-QS

Gaminio numeris: 189229

FESTO

su padidintu aukščio kompensatoriumi, vakuumo jungtis viršuje,
kompensatorius pritvirtintas dvejomis šešiakampėmis veržlėmis.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	20 mm
Volume	1,78 cm ³
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje su aukščio kompensatoriumi
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 4
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	47 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Siurbtuko tvirtinimas	M6
Vakuumo pajungimas	QS-6
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR Plienas
Material bracket	Aliuminis Nickel-plated brass POM Termiškai apdirbtas plienas aukštai legiruotas plienas