


# suction cup holder ESH-HCL-5-G

Gaminio numeris: 189231

FESTO

su padidintu aukščio kompensatoriumi, vakuumo jungtis viršuje,  
kompensatorius pritvirtintas dvejomis šešiakampėmis veržlėmis.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	30 mm
Volume	6,06 cm <sup>3</sup>
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje su aukščio kompensatoriumi
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 5
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	169 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Siurbtuko tvirtinimas	M10
Vakuumo pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material bracket	Aliuminis Nickel-plated brass POM Terminiškai apdirbtas plienas aukštai legiruotas plienas