


# suction cup holder ESH-HE-3-G1/8

Gaminio numeris: 189255

FESTO

be aukščio kompensatoriaus.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	3 mm
Volume	0,106 cm <sup>3</sup>
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 3
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	11 g
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu per vakuumo priegą
Siurbtuko tvirtinimas	M4
Vakuumo pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	Aliuminio liejinys NBR POM Plienas
Material bracket	Termiškai apdirbtas plienas