


suction cup holder ESH-HE-5-G1/4

Gaminio numeris: 189257

FESTO

be aukščio kompensatoriaus.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7 mm
Volume	1,227 cm ³
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 5
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	24 g
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu per vakuumo prieigą
Siurbtuko tvirtinimas	M10
Vakuumo pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	Aliuminio liejinys NBR POM Plienas
Material bracket	Termiškai apdirbtas plienas