


# Vakuuminis siurbtukas ESS-2-SNA

Gaminio numeris: 189268

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Min. detalės spindulys                       | 10 mm                                        |
| Nominalus dydis                              | 0,6 mm                                       |
| Siurbtuko diametras                          | 2 mm                                         |
| Siurbtuko apimtis                            | 0,002 cm <sup>3</sup>                        |
| Tinkama numetimo impulsui                    | ≤ 4 bar                                      |
| Pajungimo pozicija                           | viršuje                                      |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks                                     |
| Special characteristics                      | Antistatiškas                                |
| Sąsaja su siurbtuko laikikliu                | Dydis 1                                      |
| Siurbtuko forma                              | Apvalus plokščias                            |
| Operating pressure MPa                       | -95 ... 0 kPa                                |
| Darbinis slėgis                              | -0,95 ... 0 bar                              |
| Operating pressure                           | -13,775 ... 0 psi                            |
| Nominal operating pressure                   | -70 kPa                                      |
| Nominalus darbinis slėgis                    | -0,7 bar                                     |
| Nominal operating pressure (psi)             | -10,15 psi                                   |
| Atsparus paviršius                           | ≤ 0,000 MOhm                                 |
| Darbinė terpė                                | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 1 - Low corrosion stress                     |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-A1-L                               |
| Food-safe                                    | See Supplementary material information       |
| Aplinkos temperatūra                         | -10 ... 70 °C                                |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 0,1 N                                        |
| Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio  | 0,5 N                                        |
| Produkto svoris                              | 0,1 g                                        |
| Montavimo tipas                              | per vakuumo prieigą                          |
| Vakuumo pajungimas                           | Outside diameter 3 mm                        |
| Spalva                                       | juodas/baltas taškas                         |
| Atramos kietumas                             | 50 +/- 5                                     |
| Material of threaded plug                    | Nikeliuotas varis                            |
| Informacija                                  | atitinka RoHS                                |
| Material suction cup                         | BR                                           |