

Vakuuminis siurbtukas

ESS-6-SNA

Gaminio numeris: 189278

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Min. detalės spindulys | 15 mm |
| Nominalus dydis | 2 mm |
| Siurbtuko diametras | 6 mm |
| Siurbtuko apimtis | 0,015 cm ³ |
| Tinkama numetimo impulsui | ≤ 4 bar |
| Pajungimo pozicija | viršuje |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Special characteristics | Antistatiškas |
| Sąsaja su siurbtuko laikikliu | Dydis 2 |
| Siurbtuko forma | Apvalus plokščias |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Nominalus darbinis slėgis | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Atsparus paviršius | ≤ 0,000 MOhm |
| Darbinė terpė | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 70 °C |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 1,1 N |
| Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 2 N |
| Produkto svoris | 0,2 g |
| Montavimo tipas | per vakuumo prieigą |
| Vakuumo pajungimas | Inside diameter 4 mm |
| Spalva | juodas/baltas taškas |
| Atramos kietumas | 50 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Nikeliuotas varis |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material suction cup | BR |