

# Vakuuminis siurbtukas

## ESS-10-BS

Gaminio numeris: 189376

FESTO

lengvai pakeičiamas,



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius vakuumo siurbtukams	4 mm
Min. detalės spindulys	20 mm
Nominalus dydis	2 mm
Siurbtuko diametras	10 mm
Siurbtuko apimtis	0,38 cm <sup>3</sup>
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 3
Siurbtuko forma	Apvalus, 1,5- gofro
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-30 ... 180 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	4,7 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	2,5 N
Produkto svoris	1,8 g
Montavimo tipas	per vakuumo priėgą
Vakuumo pajungimas	M4
Spalva	permatomas
Atramos kietumas	50 +/- 5
Material of threaded plug	Nikeliuotas varis
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	VMQ (silikonas)