


Vakuuminis siurbtukas

ESS-30-CS

Gaminio numeris: 189403

FESTO

lengvai pakeičiamas,



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Aukščio kompensatorius vakuumo siurbtukams | 10,5 mm |
| Min. detalės spindulys | 80 mm |
| Nominalus dydis | 3 mm |
| Siurbtuko diametras | 30 mm |
| Siurbtuko apimtis | 9,47 cm ³ |
| Pajungimo pozicija | viršuje |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Sąsaja su siurbtuko laikikliu | Dydis 4 |
| Siurbtuko forma | Apvalus, 3,5 gofro |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Nominalus darbinis slėgis | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Darbinė terpė | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -30 ... 180 °C |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 20,8 N |
| Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 11 N |
| Produkto svoris | 12,2 g |
| Montavimo tipas | per vakuumo priėgą |
| Vakuumo pajungimas | M6 |
| Spalva | permatomas |
| Atramos kietumas | 50 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Nikeliuotas varis Cinkuotas ir chromu padengtas plienas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material suction cup | VMQ (silikonas) |