

Maitinimo modulis


VABF-C8-12-P3A5-QX

Gaminio numeris: 1894888

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis slėgis	< 8 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkto svoris	13,8 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	paruošta kartridžams
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas