


Skirstytuvų sala VIFB-03-B

Gaminio numeris: 18980

FESTO

Skirstytuvų sala VIMP-/VIFB-03, su magistralinio ryšio sąsaja.
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



Exemplary representation

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 bistabilus 5/2 vienos ritės 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas 5/3 uždaras
Standartinis nominalus srauto debitas	300 ... 1.300 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Elektrinis valdymas	Fieldbus
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	26
Maksimalus slėgio zonų skaičius	3
Elektrinių I/O sistema	Taip
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Plotis	18 mm 26 mm
Apsaugos klasė	IP65
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvų salos tipas	03
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdomas oro tiekimas	išorinis Vidinis
Skirstytuvų salos struktūra	Modulinis su galimybe išplėsti
Darbinis slėgis skirstytuvų salai su vidiniu valdymo oru	4 ... 8 bar
Valdymo slėgis	4 ... 6 bar
Tinkamumas vakuumui	Taip
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C