

Pusiau sukimosi pavara DRD-100-F12-O-PS

Gaminio numeris: 189816

FESTO

Dvigubo veikimo, VDI/VDE 3845 oro jungtis, Namur vožtuvai gali būti pritvirtinti tiesiogiai prie flanšo

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Pavaros dydis | 100 |
| Flanšo skylės modelis | F12 |
| Pasisukimo kampas | 90 deg |
| Jungčių pajungimas atitinka standartą | ISO 5211 |
| Dempferiavimas | Be amortizavimo |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Konstrukcija | Krumpliatiebis/krumpliaratis |
| Pozicijos atpažinimas | Be |
| Skirstytuvo pajungimai atitinka standartą | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Darbinis slėgis | 2 ... 10 bar |
| ATEX identifikacija | II 2 GD c X |
| ATEX aplinkos temperatūra | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Darbinė terpė | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Sukimo momentas prie 6 bar | 1.012 Nm |
| Oro sunaudojimas ciklui 0°-90°-0° prie 6 bar | 48 l |
| Produkto svoris | 22.500 g |
| Veleno pajungimas | V27 |
| Pneumatinis pajungimas | Pajungimo padas G1/4 |
| Informacija | Turi PWIS medžiagu |