

Posūkio pavara DRE-2-F04-Q10-FS-PS

Gaminio numeris: 189921

FESTO

Viengubo veikimo, VDI/VDE 3845 oro jungtis, Namur vožtuvai gali būti pritvirtinti tiesiogiai prie flanšo

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Pavaros dydis	2
Flanšo skylės modelis	F04
Pasisukimo kampas	90 deg
Jungčių pajungimas atitinka standartą	ISO 5211
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	Be
Skirstytuvo pajungimai atitinka standartą	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Sukimo momentas prie 6 bar	11,7 Nm
Spyruoklės grąžinimo momentas	4,5 Nm
Oro sunaudojimas ciklui 0°-90°-0° prie 6 bar	1,2 l
Produkto svoris	600 g
Veleno pajungimas	V11
Pneumatinis pajungimas	Pajungimo padas G1/8
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie pavaros veleną	Aliuminis anoduotas
Informacija apie uždengimą	PA
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas