

Posūtkio pavara DRE-4-F04-Q06-FS

Gaminio numeris: 189956

FESTO

Viengubo veikimo, VDI/VDE 3845 oro jungtis, Namur vožtuvai gali būti pritvirtinti tiesiogiai prie flanšo



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Pavaros dydis	4
Flanšo skylės modelis	F04
Pasisukimo kampas	90 deg
Jungčių pajungimas atitinka standartą	ISO 5211
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Konstrukcija	Krumpliatiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	Be
Uždarymo kryptis	Spyruoklės jėga, uždarant
Skirstytuvo pajungimai atitinka standartą	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Oro sunaudojimas ciklui 0°-90°-0° prie 6 bar	1,8 l
Produkto svoris	1.200 g
Veleno pajungimas	V11
Pneumatinis pajungimas	Pajungimo padas G1/8
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie pavaros veleną	Aliuminis anoduotas
Informacija apie uždengimą	PA
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas