



Amortizatorius YSR-8-8-D

Gaminio numeris: 189980

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	8
Eiga	8 mm
Dempferiavimas	reguliuojamas kieta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,4 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stūmimo veiksmas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	8 mm
Maks. stabdymo jėga	400 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	4 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	24.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,01 J
Numetimo jėga	3 N
Produkto svoris	60 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris Nikeliuota
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas