

Pusiau sukimosi pavara DRE-8-F05-Q06-FS-O

Gaminio numeris: 190027

FESTO

Viengubo veikimo, VDI/VDE 3845 oro jungtis, Namur vožtuvai gali būti pritvirtinti tiesiogiai prie flanšo



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pavaros dydis | 8 |
| Flanšo skylės modelis | F05 |
| Pasisukimo kampas | 90 deg |
| Galinių padėčių nustatymo ribos prie 0° | -4 ... 8 deg |
| Galinių padėčių nustatymo ribos prie 90° | -8 ... 4 deg |
| Jungčių pajungimas atitinka standartą | ISO 5211 |
| Dempferiavimas | Be amortizavimo |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo |
| Konstrukcija | Krumpliaštiebis/krumpliaratis |
| Pozicijos atpažinimas | Be |
| Uždarymo kryptis | Spyruoklės jėga, uždarant |
| Skirstytuvo pajungimai atitinka standartą | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Darbinis slėgis | 2 ... 10 bar |
| ATEX identifikacija | II 2 GD c X |
| ATEX aplinkos temperatūra | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Darbinė terpė | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Oro sunaudojimas ciklui 0°-90°-0° prie 6 bar | 2,4 l |
| Produkto svoris | 2.200 g |
| Veleno pajungimas | V14 |
| Pneumatinis pajungimas | Pajungimo padas G1/4 |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų |