

Pusiau sukimosi pavara DRE-77-F12-Q08-FS-O

Gaminio numeris: 190240

FESTO

Viengubo veikimo, VDI/VDE 3845 oro jungtis, Namur vožtuvai gali būti pritvirtinti tiesiogiai prie flanšo



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Pavaros dydis	77
Flanšo skylės modelis	F12
Pasisukimo kampas	90 deg
Galinių padėčių nustatymo ribos prie 0°	-4 ... 8 deg
Galinių padėčių nustatymo ribos prie 90°	-8 ... 4 deg
Jungčių pajungimas atitinka standartą	ISO 5211
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	Be
Uždarymo kryptis	Spyruoklės jėga, uždarant
Skirstytuvo pajungimai atitinka standartą	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
ATEX identifikacija	II 2 GD c X
ATEX aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Oro sunaudojimas ciklui 0°-90°-0° prie 6 bar	18 l
Produkto svoris	19.800 g
Veleno pajungimas	V27
Pneumatinis pajungimas	Pajungimo padas G1/4
Informacija	Turi PWIS medžiagų