

Įkišama įvorė QSH-5/8-U

Gaminio numeris: 190641

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Dėžės dydis | 1 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Maritime classification | see certificate |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 4 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Greita jungtis QS-5/8" |
| Išjungimo žiedo spalva | pilkas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | PBT |