

Įkišama pertvarinė jungtis QSSF-1/8-3/8-U

Gaminio numeris: 190719

FESTO

su vidiniu sriegiu



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 8,3 mm |
| Sandarinio tipo ant varžto | padengimas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Dėžės dydis | 1 |
| Konstrucija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Maritime classification | see certificate |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Maksimalus priveržimo momentas | 8 Nm |
| Produkto svoris | 66 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Female thread 1/8 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | vamzdeliui, 3/8" išorinio skersmens |
| Išjungimo žiedo spalva | pilkas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Žalvaris Nikeliuota |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |