

Įkišama/srieginė L-jungtis QSLV-1/2-1/2-I-U

Gaminio numeris: 190763

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su vidiniu šešiakampiu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	6,4 mm
Sandarinio tipas ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	L-shape
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	30 Nm
Produkto svoris	83 g
Montavimo tipas	Internal hexagon 1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Male thread 1/2 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 1/2" išorinio skersmens
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis