

# T įkišama detalė

## QSMT-10-32-UNF-5/32-U


Gaminio numeris: 190813

FESTO

pasukamas 360°, su išoriniu sriegiu ir išorinė penkiakampe veržle

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Nominalus dydis	2,2 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Maksimalus priveržimo momentas	1,5 Nm
Produkto svoris	4,5 g
Išėjimų skaičius	2
Padavimo linijų skaičius	1
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis UNF10-32
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 5/32" išorinio skersmens
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PBT
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Informacija apie žarnelės sandariklį	NBR
Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis