


# Manometras MA-15-10-QS-3/16-U

Gaminio numeris: 190935

FESTO

Su displėjumi bar. Vienetais.

Šis produktas galimas tik užsakyti iš Festo USA.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas (bar)	0 ... 10 bar
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	15
Konstrukcija	Manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	5
Apsaugos klasė	IP53
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	QS-3/16
Medžiaga	Žalvaris
Informacija apie smeigę	Žalvaris
Informacija apie tvirtinimą	Plienas
Informacija apie peržiūros langą	PC
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	10 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka deguoniui Netinka acetilenui