

# Vienkryptis droselis GRLA-3/8-NPT-QS-3/8-U

Gaminio numeris: 190950

FESTO

Išmetamo oro valdymui, su pasukama jungtimi.  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT3/8-18
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	657 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	367 l/min
Darbinis slėgis	1 ... 9 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Informacija apie tvirtinimą	PBT-sustiprintas
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras Filtruotas, suteptas suslėgtas oras
Montavimo pozicija	Bet koks
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	68 g
Informacija apie smeigę	Žalvaris
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM