

Vakuomo siurbtukas ESV-40-SNA

Gaminio numeris: 190993

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Min. detalės spindulys	230 mm
Siurbtuko diametras	40 mm
Siurbtuko apimtis	1,566 cm ³
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Special characteristics	Antistatiškas
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Atsparus paviršius	≤ 0,000 MΩm
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	69,6 N
Produkto svoris	7,4 g
Spalva	juodas/baltas taškas
Atramos kietumas	50 +/- 5
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	BR