


Vakuomo siurbtukas ESV-20-CS

Gaminio numeris: 191072

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius vakuomo siurbtukams	7 mm
Min. detalės spindulys	50 mm
Siurbtuko diametras	20 mm
Siurbtuko apimtis	2,75 cm ³
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Siurbtuko forma	Apvalus, 3,5 gofro
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-30 ... 180 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	8,2 N
Produkto svoris	2,1 g
Spalva	permatomas
Atramos kietumas	50 +/- 5
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	VMQ (silikonas)