


Sąsaja CAMC-F-PN

Gaminio numeris: 1911916

FESTO

Plug-in card for fieldbus interface.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 95 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP20 Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	75 g
Montavimo tipas	CMMP-AS-... -M3 pajungimo modulis
Informacija	atitinka RoHS
Montavimo pozicija	Bet koks
Protokolas	PROFINET
Komunikacijų profilis	FHPP
Sparta, bodais	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologija	Žvaigždė Žiedas Linija
Media redundancy	MRP
IP- adresų paskirstymas	FCT DCP
Fieldbus sąsaja	2x šakutė RJ45
Minimalus ciklo laikas	1 ms
LED vaizduoklis	Bus error Ethernet communication activity Ethernet cable monitoring System error
Parama konfigūruojant	GSDML
Parametrų konfigūravimas	FCT
Papildomos funkcijos	Conformance Class B DCP IRT- suderinamas LLDP MRP PROFIenergy Realtime Class 1 SNMP