



Elektromagnetinis skirstytuvas JMN2H-5/2-D-01-S-ZSR

Gaminio numeris: 191320

FESTO

Su centriniu kištuku, apvalus.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2009.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 bistabilus |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Plotis | 26 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.000 l/min |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 16 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Nominalus dydis | 8 mm |
| Tinklelio matmuo | 27 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droseliuojamas |
| Sandarinio principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Atitinka standartus | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| Rankinis valdymas | su priedais, fiksacija |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | išorinis |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Valdymo slėgis | 2 ... 10 bar |
| Reversavimo laikas | 18 ms |
| Ritės charakteristikos duomenys | 24V DC: 1,5W |
| Darbinė terpė | išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 µm, suteptas arba nesuteptas Vakuumas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Terpės temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Valdymo terpė | išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 µm, suteptas arba nesuteptas |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 320 g |
| Elektrinis pajungimas | Centrinis kištukas pagal DIN 43650 Kubinės konstrukcijos C forma |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pagalbinis valdymo oro portas 12/14 | 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Valdomas išmetimo portas 82/84 | Sujungimo plokštė dydis 26 mm, atitinka ISO 15407-1 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Sujungimo plokštė dydis 26 mm, atitinka ISO 15407-1 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Sujungimo plokštė dydis 26 mm, atitinka ISO 15407-1 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | Sujungimo plokštė dydis 26 mm, atitinka ISO 15407-1 |

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|--|
| | 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | Sujungimo plokštė dydis 26 mm, atitinka ISO 15407-1 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | Sujungimo plokštė dydis 26 mm, atitinka ISO 15407-1 01 Dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |