

Skirstytuvų sala VDMA-01/02

Gaminio numeris: 191403


FESTO

Tipas 14 su standartizuotais skirstytuvais pagal ISO 15407-1.

Prieš užsakant prašome sukonfiguruoti produktą.

Priklausomai nuo konfigūracijos, teoriniai duomenys pateikti duomenų lape ir atitinkami priedai gali ne visiškai tikti šiam produktui.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2009.



Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	2x3/2 atviras/uždaras, vienos ritės 2x3/2 uždaras, vienos ritės 2x3/2 atviras, vienos ritės 5/2 vienos ritės 5/2 bistabilus 5/2 bistabilus su dominuojančiu signalu 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas 5/3 uždaras
Standartinis nominalus srauto debitas	440 ... 1.000 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 16 bar
Elektrinis valdymas	Individualus prijungimas
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	16
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plotis	18 mm 26 mm
Apsaugos klasė	IP65
Oro išmetimo funkcija	droseliojamas
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvų salos tipas	14
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdomas oro tiekimas	išorinis vidinis
Skirstytuvų salos struktūra	Modulinis su galimybe išplėsti
Valdymo slėgis	3 ... 10 bar
Nominali darbinė kintama įtampa	24 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	12 V 24 V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C