

Šviečiantis sandariklis ME-LD-12-24DC

Gaminio numeris: 19141

FESTO

ME-vožtuvams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Produkto svoris	0,6 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type C to EN 175301-803 Stačiakampė konstrukcija MSE
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 24 V
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Nominali galia, šviečiantis tarpiklis	0,05 W
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	TPE-U(PU)
Spalva	permatomas