


Kreipiamosios FEN-12/16- -GF

Gaminio numeris: 19168

FESTO

su slydimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	12/16
Eiga	1 ... 200 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji
Konstruktija	Kreipiamoji
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Perstūmimo jėga	15 N
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	12 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	490 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	12 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	40 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,9 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	aukštai legiruotas plienas
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy