



Suslėgto oro rezervuaras VZS-5-B

Gaminio numeris: 192160

FESTO

Pagal ES direktyvą 87/404/EEC ir EN 286-1:1998.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apimtis	5 l
Montavimo pozicija	žemėjantis kondensato vamzdis
Atitinka standartus	EN 286-1
Darbinis slėgis	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Azotas Suslėgtas oras
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalvimus slėgio indams
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Terpės temperatūra	-10 ... 100 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 100 °C
Leidimas	TÜV
Maksimalus užveržimo momentas, sujungimo sriegis	130 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, vandens separatorius	27 Nm
Produkto svoris	3.500 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Kondensato nuleidimo pajungimas	G3/8
Pneumatinis pajungimas	G1
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie produktą, oro rezervuaras	Plienas Tapytas