

Laikanti sąvarža MKRS-10-B

Gaminio numeris: 192287

FESTO

Lanksčių šlangelių laikymui su dangteliais.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris	9 g
Montavimo tipas	Profilio montavimas įjungti Su kiauryme Pasirenkamas
Informacija	atitinka RoHS