

Filtru-reguliatorius

LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI



Gaminio numeris: 192377

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su metaline apsauga, be manometro, filtravimo laipsnis 5 µm.
Su rankiniu kondensato išleidimu. Su tiesiogiai valdomu slėgio reguliatoriumi.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|---|
| Dydis | Maksi |
| Serijos | D |
| Vykdklio užraktas | Pasukama rankenėlė su užraktu |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 5 µm |
| Kondensato drena | Rankinis pasukimas |
| Konstrucija | Filtru reguliatorius be manometro |
| Maksimalus kondensato kiekis | 43 cm ³ |
| Taurės apsauga | Metalinė kolbos apsauga |
| Manometras | Prepared for G1/4 |
| Darbinis slėgis | 1 ... 16 bar |
| Slėgio valdymo diapazonas | 0,5 ... 12 bar |
| Maksimali slėgio histerezė | 0,4 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 5.800 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 1.600 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G3/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G3/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Cinkuota |
| Material bowl | PC |