

Oro paruošimo blokas FRC-1-D-O-DI-MAXI-A

Gaminio numeris: 192435

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



FESTO

Filtro/regulatoriaus ir tepimo taško kombinacija, 40 µm filtras, su metaline apsauga.

Su automatiniu kondensato išleidimu, be manometro. Su tiesioginiu valdymo slėgio regulatoriumi.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Vykdyklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Filtras regulatorius be manometro proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimalus kondensato kiekis	43 cm ³
Filtravimo laipsnis	40 µm
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	Prepared for G1/4
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,4 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	4.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	2.600 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC