

Filtrai

LF-D-5M-MIDI


Gaminio numeris: 192558

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Be srieginių jungimo plokštelių su FRB sriegine ašimi. Filtracijos laipsnis: 5 µm, su apsauga ir rankiniu kondensato nuleidimu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|---|
| Dydis | Midi |
| Serijos | D |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 5 µm |
| Kondensato drena | Rankinis pasukimas |
| Konstrukcija | Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau |
| Maksimalus kondensato kiekis | 43 cm ³ |
| Taurės apsauga | Metalinė kolbos apsauga |
| Darbinis slėgis | 0 ... 16 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 700 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Pajungimo padas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material filter | PE |
| Material housing | Cinkuota |
| Material bowl | PC |