

Oro paruošimo blokad

FRC-3/8-D-7-O-MIDI

Gaminio numeris: 192634


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtro/regulatoriaus ir tepimo taško kombinacija, 40 µm filtras, maksimalus išėjimo slėgis 7 bar, su metaline apsauga.

Su rankiniu kondensato išleidimu, be manometro.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Midi
Serijos	D
Vykdklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtras reguliatorius be manometro proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimalus kondensato kiekis	43 cm ³
Filtravimo laipsnis	40 µm
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	Prepared for G1/4
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,2 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [07:08: -] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1.440 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC