


Lizdo jungtis MSSD-EB-S-M14

Gaminio numeris: 192745

FESTO

su izoliuotais kontaktais



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Prijungimo dažnis	10
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	17 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai Kištuko lizdas Plug pattern type C to EN 175301-803
Kabelio skersmuo	4 ... 6 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,25 ... 0,5 mm ²
Apsaugos klasė	IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas