

Lizdo jungtis MSSD-C-S-M16

Gaminio numeris: 192748

FESTO

su izoliuotais kontaktais



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Prijungimo dažnis	10
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	38 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai Kištuko lizdas Plug pattern type A to EN 175301-803
Kabelio skersmuo	5,5 ... 8 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,5 ... 1 mm ²
Apsaugos klasė	IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas